

## Bosch GSR 12V-35 FC Professional - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Bosch GSR 12V-35 FC Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 35 N·m - ohne Batterie - 12 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 06019H3003  
 EAN: 3165140936941

### Marketing:

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile, die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit hohe Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz und Stahl.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 12V-35 FC Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 460 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	35 N·m
Max. Drehmoment (weich)	20 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 12 V - Lithium-Ionen