

Produktdatenblatt

Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber



Produktbeschreibung: Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019B690H
EAN: 3165140995955

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	30 N·m
Max. Drehmoment (weich)	15 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen

