

Produktdatenblatt

Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V



Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 0615990HV1
 EAN: 3165140908689

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 400 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	30 N·m
Max. Drehmoment (weich)	15 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen