

Produktdatenblatt

Bosch GSB 18V-60 C Professional - Bohrhammer/Treiber

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18V-60 C Professional -
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13
mm - 60 N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06019G2102
EAN: 3165140867320

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSB 18V-60 C Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	60 N·m
Max. Drehmoment (weich)	30 N·m