

### Bosch GSR 12V-35 Professional - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Bosch GSR 12V-35 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten 10 mm - 35 N·m - ohne Batterie - 12 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 06019H8000

#### Marketing:

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet die hohe Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz, in Stahl und für Schraubdurchmesser vorgesehen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 12V-35 Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 460 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttergröße	10 mm
Max. Drehmoment (hart)	35 N·m
Max. Drehmoment (weich)	20 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 12 V - Lithium-Ionen