

EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

Produktbeschreibung: EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 10 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: CS2731
 EAN: 4995047054580

Marketing:

Der große Farbraum, die 16-Bit-Look-Up-Table und die präzise Werkskalibrierung des CS2731 ermöglichen einen unverfälschten Blick auf Bilddateien im farbverbindlichen Kreativworkflow. Monitorsignal, Datenübertragung sowie die Stromversorgung eines angeschlossenen Geräts lassen sich über den USB-C-Anschluss realisieren.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2731 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	62 kWh
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.8 cm x 26.5 cm x 40.41 cm
Gewicht	10.1 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM

