

## EIZO FlexScan EV2760-BK - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2760-BK - LED-Monitor - 68.5 cm (27") (27" sichtbar) - 2560 x 1440 2K QHD - IPS - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Eizo  
 Hersteller Artikel Nr: EV2760-BK

### Marketing:

Das Multitalent im Office-Umfeld: der 27-Zoll-Monitor überzeugt mit höchster Bildqualität und bietet viel Raum für übersichtliches Arbeiten. Sein kompaktes Format und der flexible Standfuß erlauben eine benutzerfreundliche Positionierung. Auto-EcoView und EcoView-Optimizer sorgen für maximales Energiesparen und ideale Ergonomie.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2760-BK - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Leistungsmerkmale	Lautsprecher
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2K QHD 2560 x 1440
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	61.17 cm x 5.37 cm x 36.44 cm
Gewicht	5.7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC