Produktdatenblatt

Kärcher MV 4 - Staubsauger - Kanister



Produktbeschreibung:	Kärcher MV 4 - Staubsauger - Kanister
Gruppe:	Staubsauger
Hersteller:	Kärcher
Hersteller Artikel Nr:	1.348-111.0
EAN:	4039784916371

Marketing:

Energieeffizienz trifft hohe Saugkraft: Der MV 4 ist ein Mehrzwecksauger der Mittelklasse, der bei einem Stromverbrauch von gerade einmal 1000 Watt mit einer starken Saugleistung von 1600 Watt überzeugt. Der Sauger in moderner Optik bietet einen robusten & stoßfesten 20 l Kunststoffbehälter und einen Flachfaltenfilter in einer Filterkassette, der sich durch Herausklappen ganz ohne Schmutzkontakt zügig entnehmen lässt. Der Filter eignet sich für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Der neue Saugschlauch und die neuartige mit 2 Gummi- & 2 Bürststreifen ausgestattete Clips-Bodendüse bilden ein ideales Team und garantieren stets exzellente Reinigungsergebnisse. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Bei Arbeitsunterbrechungen leistet die Parkposition für Saugrohr & Bodendüse hervorragende Dienste. Hinzu kommen das "Pull & Push" Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff sowie die praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerät.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Kärcher MV 4 - Staubsauger - Kanister
Produkttyp	Staubsauger
Reinigertyp:	Kanister
Kompatible Bodenart	Universaleinsatz
Reinigungsmethode	Trocken, feucht
Geräuschpegel (max.)	72 dB
Spannung	220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch	1000 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.5 cm x 38.5 cm x 53 cm
Gewicht	7 kg