



3 JAHRE GARANTIE
3 YEARS WARRANTY

ANSMANN Headlight HD150BS

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- Mit Sensortechnik – einfaches Ein- und Ausschalten durch Handgesten-Steuerung
- Hochwertige LED-Technik mit superhellen 5W LED und 5mm LED für optimale Ausleuchtung
- Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 87g inklusive Batterien)
- Kopfband inkl. Aufhängehaken und Trillerpfeife
- Schutzgrad IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Drei Leuchtfunktionen: 100% 5W LED High Power Modus | 30% 5W LED Eco-Modus | 100% 5mm Zusatz-LEDs
- Helligkeit | Leuchtdauer: 150lm | 8.5h (High Power Modus), 50lm | 15.5h (Eco-Modus), 4lm | 30h (Zusatz-LEDs)
- Leuchtweite: 5W LED: 70m | Zusatz-LEDs 5mm: 6m
- Inkl. 3× Micro AAA Alkaline-Batterien

INFORMATIONEN

Produktname	Headlight HD150BS
Artikelnummer	1600-0199
EAN-Code	4013674127559
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Headlight, Kopfband, 3 Micro AAA Alkaline-Batterien

Produkt	60 × 53 × 45 mm / 94 g
Verpackung + Produkt	125 × 50 × 272 mm / 138 g
Verpackungseinheit	6 (200 × 135 × 285 mm)

