

Steinberg UR24C - Audio-Schnittstelle

Produktbeschreibung: Steinberg UR24C - Audio-Schnittstelle -
32-Bit - 192 kHz - USB 3.0

Gruppe: Soundkarten
Hersteller: Steinberg Media
Hersteller Artikel Nr: 47636

Marketing:

Das UR24C ist ein erstaunlich flexibles Audio-Interface. Es kombiniert eine beeindruckende Soundqualität und kompakte Größe mit einzigartigen umschaltbaren Monitor-Modi. Seine Vielfältigkeit macht es zum perfekten Tool für deine Musikaufnahmen mit einer DAW oder für dein DJ- oder Live-Set. Nutze es mit einem Computer oder iOS-Gerät und erlebe die neue kreative Vielfalt.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Steinberg UR24C - Audio-Schnittstelle
Gerätetyp	Audio-Schnittstelle
Gehäusetyp	Extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.8 cm x 15.9 cm x 4.7 cm
Gewicht	1.1 kg
DAC-Auflösung	32-Bit
Abtastfrequenz	192 kHz (Max)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple macOS 10.12 Sierra, Apple iOS 11, Apple macOS 10.13 High Sierra, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12, Apple macOS Catalina 10.15, Apple iOS 13