

## WMF LONO Grill - rostfreier Edelstahl

Produktbeschreibung:	WMF LONO - Grill - elektrisch - rostfreier Edelstahl
Gruppe:	Toaster & Grills
Hersteller:	WMF
Hersteller Artikel Nr:	0415110011
EAN:	4211129127462

### Marketing:

Warum sich für eines entscheiden, wenn man auch beides haben kann? Den WMF Lono Grill 2in1 können Sie nicht nur als Kontaktgrill nutzen, aufgeklappt fungiert der Multiköner als Tischgrill. 2.100 Watt Leistung sorgen für schnelles Aufheizen und hohe Temperaturen. Die passende Temperatur für Ihr Grillgut stellen Sie über den Drehregler stufenlos ein. Einzigartig ist die Vario-Flex-Grillplatte. Die intelligente Vario-Flex-Grillplatte passt sich der Höhe Ihres Fisches, Fleisches oder Gemüses flexibel an. So wird zartes Fleisch nicht zerdrückt und trotzdem entsteht genug Auflagedruck für ein leckeres Grillmuster. Somit kann der Grill auch als Sandwichmaker oder Panini Grill genutzt werden. Auch bei der gleichzeitigen Zubereitung von Grillgut mit unterschiedlichen Höhen liegt die Platte dank flexibler Aufhängung immer optimal auf. Die zwei Aluminium Gussplatten sind antihaftbeschichtet, sodass Sie zum Grillen Ihrer Leckereien kein zusätzliches Fett zugeben müssen. Überschüssiges Bratfett läuft über die Rillen in die Fettauffangschale ab. Für fettarmen und gesunden Grillspaß! Die Fettauffangschale ist wie das Gehäuse aus hochwertigem Cromargan-Edelstahl gefertigt. Das ist besonders langlebig und gut zu reinigen. Zur noch einfacheren Reinigung ist die Auffangschale entnehmbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WMF LONO Grill - rostfreier Edelstahl
Produkttyp	Grill - elektrisch
Material	Cromargan-Edelstahl 18/10
Farbe	Rostfreier Edelstahl
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Max. Energieverbrauch	2100 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 32 cm x 11.4 cm
Gewicht	4.23 kg