

Bosch GSB 24-2 Professional - Schlagbohrhammer

Produktbeschreibung: Bosch GSB 24-2 Professional - Schlagbohrhammer - 1100 W - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 40 N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 060119C802
 EAN: 3165140944526

Marketing:

Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für harten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

| Hauptmerkmale | |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bosch GSB 24-2 Professional - Schlagbohrhammer |
| Produkttyp | Schlagbohrhammer - 1100 W - 2 Geschwindigkeiten |
| Geschwindigkeit | 0 - 900 / 0 - 3000 1/min / 0 - 580 / 0 - 1900 1/min bei Nennlast |
| Spannfuttertyp | Bohrfutterschlüssel |
| Spannfuttergröße | 1.5 mm - 13 mm |
| Max. Drehmoment (hart) | 40 N·m |
| Max. Drehmoment (weich) | 3.2 N·m |