

Bosch GBH 18V-26 D Professional - Bohrhammer

Produktbeschreibung: Bosch GBH 18V-26 D Professional -
Bohrhammer - schnurlos - SDS-plus - 2.5
Joules - ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 0611916001
EAN: 3165140981156

Marketing:

Der Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 D Professional mit D-Handgriff ist der ideale Allrounder bei Bosch SDS plus-Kategorie. Mit 2,5 Joule Schlagenergie aus seinem wartungsfreien bürstenlosen Motor stellt das Gerät kabellos Leistung bereit, die der kabelgebundenen Leistung etablierter Bosch Hämmer entspricht. Als erster Akku-Bohrhammer mit D-Handgriff und KickBack Control vereint das Werkzeug flexible Handhabung und erhöhten Anwenderschutz in sich. Sein helles LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche, sein einfach zu bedienender großer Schalter und sein D-Handgriff, der sich besonders beim Meißeln als praktisch erweist, tragen ihren Teil zum bequemen Arbeiten bei. Dieser D-Hammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Ferner verfügt der GBH 18V-26 D Professional über eine Meißelfunktion, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario Lock.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GBH 18V-26 D Professional - Bohrhammer
Produkttyp	Bohrhammer - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 890 1/min
Spannfuttertyp	SDS-plus
Einwirkungsenergie	2.5 Joules
Batterie	Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen