

Produktdatenblatt

Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber



Produktbeschreibung: Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 63 N·m - ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 06019H4108
 EAN: 3165140979450

Marketing:

Der Akku-Bohrschrauber von Bosch ist nicht nur leistungsstark, sondern setzt auch Maßstäbe in Größe und Gewicht. Er überzeugt durch optimales Gewicht, Robustheit und lange Akkulauleistung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-28 Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	63 N·m
Max. Drehmoment (weich)	28 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

