

Huawei P40 - silver frost - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Huawei P40 - Smartphone - Dual-SIM - 5G NR - 128 GB - NM-Karte - GSM - 6.1" - 2340 x 1080 Pixel (422 ppi (Pixel pro Zoll)) - RAM 8 GB - Triple-Kamera (2x front cameras) - Android - silver frost

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Huawei
 Hersteller Artikel Nr: 51095BYV
 EAN: 6901443378982

Marketing:

Der hochmoderne Kirin 990 5G-Chipsatz verändert alles, was du über Geschwindigkeit weißt. Und die Ultra Vision Leica 3-fach Kamera mit verbesserter KI-Fähigkeit revolutioniert Fotografie und Videografie. Mach dir die Kraft der Bilder zunutze und lass sie für dich sprechen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Huawei P40 - silver frost - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 5G
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 422 ppi (Pixel pro Zoll)
Besonderheiten	Duale Frontkamera, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera
Prozessor	Hisilicon Kirin 990 5G 2.86 GHz (8-Core) -64-Bit
Grafikbeschleuniger	Mali-G76 MC16
Speicher	128 GB RAM 8 GB
Unterstützte Speicherkarte	NM-Karte Steckplatz - bis zu 256 GB
Betriebssystem	Android 10 mit EMUI 10.1
Hintere Kamera	50 Megapixel - Huawei Ultra Vision Sensor - f/1.9 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.0
2. vordere Kamera	IR-Kamera
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display)
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	USB-C

Produktdatenblatt

Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe	Silver frost
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.06 mm x 8.5 mm x 148.9 mm
Gewicht	175 g
SAR	1,29 W/kg (Körper) / 0,49 W/kg (Kopf)