

## EIZO FlexScan EV2360-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 57.2 cm (22.5")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2360-WT - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5") (22.5" sichtbar) - 1920 x 1200 Full HD (1080p) - IPS - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Eizo  
 Hersteller Artikel Nr: EV2360-WT  
 EAN: 4995047055204

### Marketing:

Der FlexScan EV2360 besitzt ein 22,5-Zoll-IPS-LCD und ist damit der kleinste unter EIZOs nahezu rahmenlosen Bildschirmen. Die hohe native Auflösung von 1920 x 1200 zeigt 11 % mehr Inhalt als ein herkömmlicher Monitor mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) . Der Nutzen für den Anwender ist eine klare, detailkontrastreiche, sehr gut lesbare Anzeige von Text und Grafik, bei gleichzeitig geringem Platzverbrauch am Aufstellort. Der FlexScan EV2360 ist der jüngste Neuzugang zur EcoView-Monitorserie von EIZO. Sein Kunststoffgehäuse ist frei von Flammschutzmittel, wodurch die Recyclingfähigkeit verbessert wird. Dimmverfahren herkömmlicher Monitore können unerwünschtes Bildschirmflimmern erzeugen. Das kann für empfindliche Anwender störend und anstrengend sein. Der FlexScan EV2360 reguliert mittels einer Hybrid-Steuerung die Bildhelligkeit, was Flimmereffekten vorbeugt, ohne die Farbstabilität zu beeinträchtigen. Dabei ist der Regelbereich exzellent groß, so dass selbst bei dunkler Umgebung Blendfreiheit gegeben ist. EIZOs Raumhelligkeitssensor Auto-EcoView passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht an. Dadurch sinkt der Energieverbrauch und auch die Augenbelastung, die durch zu helle oder zu dunkle Helligkeit verursacht wird. Der EV2360 bietet Farb- und Helligkeitsmodi, die ideal auf typische Anwendungsfälle abgestimmt sind. Im Paper-Modus wird das Aussehen gedruckten Papiers bei Kunstlicht simuliert, damit eine Überanstrengung der Augen beim Lesen von Dokumenten vermieden wird. Im Paper-Modus ist der Weißpunkt von Blau nach Rot verschoben, um insbesondere in den Abendstunden einem besseren Schlaf nicht entgegenzuwirken.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2360-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 57.2 cm (22.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 57.2 cm (22.5")

## Produktdatenblatt

---

Leistungsmerkmale	Lautsprecher
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1200
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	49.9 cm x 5.36 cm x 32.13 cm
Gewicht	3.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, RCM, CE/EMC