

Bosch GBM 13-2 RE Professional - Bohrung

Produktbeschreibung: Bosch GBM 13-2 RE Professional - Bohrung
- 750 W - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutter
13 mm - 39.5 N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06011B2001
EAN: 3165140797955

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GBM 13-2 RE Professional - Bohrung
Produkttyp	Bohrung - 750 W - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 1000 / 3000 1/min / 500 / 1750 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp	Bohrfutter
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	39.5 N·m
Max. Drehmoment (weich)	12.5 N·m