

## EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3.1 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Elo Touch Solutions  
 Hersteller Artikel Nr: E935775

### Marketing:

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3.1 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 39.6 cm (15.6")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3.1 GHz (Quad-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC - PC4-19200
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	1 x SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	39.6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630

## Produktdatenblatt

---

Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.62 cm x 22.12 cm x 36.93 cm
Gewicht	4.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert