

Bosch GSB 20-2 Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz

Produktbeschreibung: Bosch GSB 20-2 Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - 850 W - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 36 N·m

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 060117B401
 EAN: 3165140969178

Marketing:

Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSB 20-2 Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz
Produkttyp	Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - 850 W - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 1000 / 0 - 3000 1/min / 0 - 800 / 0 - 2600 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	36 N·m
Max. Drehmoment (weich)	15.5 N·m