

## EloPOS System i2 - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 54.61 cm (21.5")

Produktbeschreibung:	EloPOS System i2 - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron J4105 / 1.5 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 600 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit - Monitor: LED 54.61 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen
Gruppe:	Desktops & Server
Hersteller:	Elo Touch Solutions
Hersteller Artikel Nr:	E936953

### Marketing:

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EloPOS System i2 - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 54.61 cm (21.5")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Intel Celeron J4105 / 1.5 GHz (2.5 GHz) (Quad-Core)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	4 GB (installiert) / 8 GB (Max) DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	1 x SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 600

## Produktdatenblatt

---

Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.64 cm x 25.78 cm x 52.59 cm
Gewicht	8.9 kg