

Bosch GSB 18 V-55 Professional - Bohrhammer/Treiber

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18 V-55 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten 13 mm - 55 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 06019H5304
 EAN: 4059952509419

Marketing:

Robust und leistungsstark - der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubenwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSB 18 V-55 Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	55 N·m
Max. Drehmoment (weich)	28 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen