

WFE P Absauggerät

Artikel Nr.: T0053638699N



Benefits

- › Bis zu 2 FE LötKolben anschließbar
- › Elektrische Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck
- › 2 Leistungsstufen für optimale Absaugung mit 2 FE Kolben
- › Tragbares Gerät für den zentralen Einsatz, mit eingebauter Pumpe. (Nicht für 24 Std. Dauerbetrieb geeignet.)
- › Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt.
- › Das Weller WFE P Absauggerät ist für die Absaugung an bis zu 2 FE-LötKolben konzipiert. Eine elektrische, langlebige und optimal schallisolierte Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck und macht die WFE P damit druckluftunabhängig. Die Vakuumpumpe hat zwei Leistungsstufen die mittels Kippschalter, entsprechend der Anzahl der angeschlossenen FE-LötKolben eingestellt werden. Dadurch wird Energie gespart. Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt. Der Filterwechsel ist Dank des Filter-Lift-Systems schnell und bequem durchzuführen. Die FE-LötKolben (Fume Extraction) werden direkt an das Gerät angeschlossen, weiteres Schlauzubehör ist nicht erforderlich.



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	140 x 140 x 295
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,51 x 5,51 x 11,61
Gewicht (ca) in kg	4
Spannung	230 V AC
Leistung	70 W
Betriebsdruck in bar/psi	---
Luftverbrauch l/min	---
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 45
Max. Vakuum	30.000
Max. Kapazität	2 Arbeitsplätze
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)