

### Nilfisk E 160.1-10 PADH X-TRA EU - Hochdruckreiniger

Produktbeschreibung: Nilfisk E 160.1-10 PADH X-TRA EU - Hochdruckreiniger

Gruppe: Staubsauger  
Hersteller: Nilfisk Group  
Hersteller Artikel Nr: 128471198  
EAN: 5703887131861

#### Marketing:

Dieser leistungsstarke Nilfisk Hochdruckreiniger bewältigt mühelos größere und häufigere Reinigungsaufgaben. Er reinigt schonend weiche oder empfindliche Oberflächen, aber bläst hartnäckigen Schmutz einfach weg. Der Teleskopgriff, die robusten Räder, der lange Schlauch und die Einhand-Schlauchhaspel sorgen für die gewünschte Benutzerfreundlichkeit, wenn Sie längere Zeit arbeiten. Um die Leistung zu erhöhen, verfügt dieser Nilfisk über einen Click & Clean Anschluss für eine Reihe von optionalem Zubehör.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Nilfisk E 160.1-10 PADH X-TRA EU - Hochdruckreiniger
Produkttyp	Hochdruckreiniger
Reinigungsmethode	Feucht
Betriebsdruck (bar)	160
Betriebsdruck (MPa)	16
Spannung	230 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.5 cm x 34.5 cm x 90 cm
Gewicht	20.6 kg