

**Bosch GSB 18 V-55 Professional -  
Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz**

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18 V-55 Professional -  
Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz -  
schnurlos - 2 Geschwindigkeiten -  
Bohrfutterschlüssel 13 mm - 55 N·m - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr: 06019H5303  
EAN: 4059952509402

**Marketing:**

Robust und leistungsstark - der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeulebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

<b>Hauptmerkmale</b>	
Produktbeschreibung	Bosch GSB 18 V-55 Professional - Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz
Produkttyp	Schlagbohrmaschine/Schraubendrehereinsatz - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	55 N·m
Max. Drehmoment (weich)	28 N·m
Batterie	18 V - Lithium-Ionen