

EZVIZ C4W - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	EZVIZ C4W - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264, H.265 - Gleichstrom 5 V
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	Hikvision
Hersteller Artikel Nr:	303101180
EAN:	6971744237042

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EZVIZ C4W - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - feste Kuppel - Außenbereich - staub-/wasserdicht
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweibege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 10.5 cm x 9.5 cm
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.4 mm (1/2.7")
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), WPA, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2, 3D digitale Lärminderung, selbst anpassender Verschluss
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit