

EZVIZ C3W Color Night Vision - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: EZVIZ C3W Color Night Vision -
Netzwerk-Überwachungskamera -
Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest -
Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p -
M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio -
drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264, H.265
- DC 12 V

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras
 Hersteller: Hikvision
 Hersteller Artikel Nr: 303101165
 EAN: 6971744230425

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EZVIZ C3W Color Night Vision - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.2 cm x 15 cm x 7.2 cm
Gewicht	370 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.6 - AGC on 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	DC 12 V

Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Dual-Videostream, microSDXC-Kartensteckplatz, Kennwortschutz, eingebaute Sirene, 3D Digital Noise Reduction Technology, WPA, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, integriertes Stroboskoplicht, selbst anpassender Verschluss
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit