

ASUS BE24EQK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: ASUS BE24EQK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05M1-B01370
 EAN: 4718017562768

Marketing:

Der ASUS BE24EQK ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Full-HD-Monitor mit integrierter Full-HD-Webcam (2MP), Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming. Mit Full-HD-Auflösung und einem rahmenlosen IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Die Kompatibilität mit einer standardmäßigen 100 x 100mm VESA-Halterung ermöglicht eine flexible Montage an der Wand oder einem Monitorarm.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS BE24EQK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	1080p Webcam, Mikrofon-Array
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 19.5 cm x 42.6 cm
Gewicht	4.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB,
CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE
Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, CEL,
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV
Rheinland Flicker Free Certification