

## Philips S-line 242S1AE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Philips S-line 242S1AE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Philips  
 Hersteller Artikel Nr: 242S1AE/00  
 EAN: 8712581764296

### Marketing:

Der Philips S-Line Monitor bietet wichtige Funktionen für die tägliche Produktivität und komfortables Arbeiten. Rahmenlos mit gestochen scharfem Full HD für eine hervorragende Sicht. EasyRead und augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit.

| Hauptmerkmale                                 |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | Philips S-line 242S1AE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")   |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")  |
| Bildschirmtyp                                 | IPS  |
| Seitenverhältnis                              | 16:9   |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz  |
| Pixelpitch                                    | 0.2745 mm  |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                                 | 4 ms (gray-to-gray)  |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben  |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt   |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %  |
| Farbe   | Black Texture  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54 cm x 20.5 cm x 48.2 cm  |
| Gewicht                                       | 4.83 kg  |
| Umweltschutzstandards                         | ENERGY STAR-qualifiziert   |
| Kennzeichnung                                 | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified |