

## Produktdatenblatt

### Grundig VCC 3850 A - Staubsauger - Kanister - Rot/Schwarz

Produktbeschreibung: Grundig VCC 3850 A - Staubsauger - Kanister - Beutel - 800 W - Rot/Schwarz

Gruppe: Staubsauger  
 Hersteller: Grundig  
 Hersteller Artikel Nr: GMS2710  
 EAN: 4013833032700

#### Marketing:

Lassen Sie sich von seinen Abmessungen nicht täuschen: Dieses kompakte Kraftpaket nimmt im Notfall gewaltige 2,1 l Staub auf - natürlich erst, nachdem Pollen, Hausstaub und Tierhaare den engmaschigen HEPA-12-Filter ein für alle Mal passiert haben. Die Kombibürste macht den Sauger zur Fußboden-Allzweckwaffe, die keine Herausforderung scheut. Das umfangreiche Zubehör mit Fugendüse, Polsterdüse und dem praktischen Pinselaufsatz für Möbel lässt die 800 Watt Leistung in Ihrem ganzen Zuhause zur vollen Entfaltung kommen. Keine Ecke ist vor seiner Leidenschaft für Sauberkeit sicher - auch dank des 7,5 m großen Aktionsradius.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Grundig VCC 3850 A - Staubsauger - Kanister - Rot/Schwarz
Produkttyp	Staubsauger
Reinigertyp:	Kanister
Kompatible Bodenart	Universaleinsatz
Reinigungsmethode	Trocken
Filter-Gütekategorie	HEPA H12
Maximale Motorleistung	800 W
Staubauffang	Beutel
Betriebsradius	7.5 m
Geräuschpegel (max.)	80 dB
Farbe	Rot/Schwarz