

Produktdatenblatt

Hannspree HO165PGB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: Hannspree HO165PGB - HO Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 500 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Hannspree
 Hersteller Artikel Nr: HO165PGB

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Hannspree HO165PGB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.73 cm x 4 cm x 23.64 cm
Kennzeichnung	RoHS, IP65, EU Energy Label