

# Produktdatenblatt

## Samsung Galaxy A41 - Prism Crush Blue - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A41 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 64 GB - microSDXC slot - GSM - 6.1" - 2400 x 1080 Pixel - Super AMOLED - RAM 4 GB (25 MP Vorderkamera) - Triple-Kamera - Android - Prism Crush Blue

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: SM-A415FZBDEUB

### Marketing:

Tauche auf dem Display des Galaxy A41 tief in dein Entertainment ein. Genieße dank Super AMOLED Technologie Inhalte in kristallklarer Schärfe - egal ob bei Filmen, Games oder Live-Streams.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A41 - Prism Crush Blue - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-A415F/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1") - Super AMOLED
Besonderheiten	Frontkamera, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera
Prozessor	2 GHz (8-Core)
Speicher	64 GB RAM 4 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Hinterere Kamera	48 Megapixel - f/2.0 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	5 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	25 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1500 Minuten
Farbe	Prism Crush Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.8 mm x 7.9 mm x 149.9 mm
Gewicht	152 g
SAR	1,5 W/kg (Körper) / 0,587 W/kg (Kopf)