

## Bosch GSR 18V-55 Professional - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Bosch GSR 18V-55 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten 13 mm - 28 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 06019H5204  
 EAN: 4059952509310

### Marketing:

Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min<sup>-1</sup> bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraub Anwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulauleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-55 Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	28 N·m
Max. Drehmoment (weich)	55 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen