

BenQ TK850 - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D

Produktbeschreibung: BenQ TK850 - DLP-Projektor - 3D - 3000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - Zoomobjektiv

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.JLH77.37E
 EAN: 4718755079122

Marketing:

Der Home Entertainment Beamer TK850 bringt die beeindruckend realitätsnahe und dynamische Bildwirkung HDR-optimierter Projektionen in Ihr Wohnzimmer. Freuen Sie sich auf atemberaubende Bilder in einer sagenhaften Größe von bis zu 300 Zoll in der atemberaubenden Auflösungsqualität von 4K UHD. Individuelle Sport-, Audio- und Bildmodi verleihen dem gesamten Geschehen auf der Leinwand noch mehr Dynamik, Tiefe, Kontrast und Emotionen - ganz so, als seien Sie live dabei. Die hohe Pixeldichte von 8,3 Millionen Pixel/Frame bildet insbesondere High Definition Video-Content in brillantem 4K UHD komplikationslos und ohne Störungen oder Verzerrungen ab. Der TK850 von BenQ vereint alle diese smarten Features und vieles mehr in einer leistungsstarken Projektions-Engine und einem stilvollen und kompakten Design.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ TK850 - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	340 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 26.3 cm x 12.7 cm

Produktdatenblatt

Gewicht 4.2 kg