

## Produktdatenblatt

### Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Hannspree  
 Hersteller Artikel Nr: HO165PTB  
 EAN: 4711404023033

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	11 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.73 cm x 4 cm x 23.64 cm
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Kennzeichnung	RoHS, IP65