

## Produktdatenblatt

### G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert



Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL18 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe: RAM  
 Hersteller: G.Skill  
 Hersteller Artikel Nr: F4-2666C18D-64GVK  
 EAN: 4713294224569

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL18 (18-18-18-43)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.2 V