

Produktdatenblatt

Bosch GSR 18V-60 C Professional - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Bosch GSR 18V-60 C Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 60 N·m - 2 Akkus - 18 V



Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 06019G110B
 EAN: 4059952525501

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-60 C Professional - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	60 N·m
Max. Drehmoment (weich)	31 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen