

Produktdatenblatt

ASUS ProArt PA248QV - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

Produktbeschreibung: ASUS ProArt PA248QV - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05K1-B01370
 EAN: 4718017603393

Marketing:

Der ProArt PA248QV ist ein 61,21cm (24,1 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Das ProArt-Display PA248QV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit von Delta E zu garantieren.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA248QV - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	26 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm
Gewicht	6.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV
Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE,
PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP,
RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU,
TUV Rheinland Flicker Free Certification