

Kyocera ECOSYS P4140dn - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung: Kyocera ECOSYS P4140dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Kyocera
 Hersteller Artikel Nr: 1102Y43NLO

Marketing:

Der ECOSYS P4140dn druckt alle Formate zwischen A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams mit unterschiedlichsten Anforderungen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P4140dn - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	20 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, PDF 1.7
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.9 cm x 41 cm x 32 cm