

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 4700U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8 - Ryzen 7 4700U / 2 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics - Bluetooth, Wi-Fi - Schwarz - kbd: Deutsch |
| Gruppe: | Notebooks |
| Hersteller: | Lenovo |
| Hersteller Artikel Nr: | 20T8000TGE |
| EAN: | 0195042250596 |

Marketing:

Budgetfreundliches, robustes, 39,6 cm (15,6")-Office-Notebook mit gehobener Grundausstattung für den großen Überblick im Kleinunternehmen - ideal auch als Desktop-Ersatz. Hohen Arbeitskomfort bieten das große Full-HD-Display sowie exzellente Eingabegeräte. Der in den Netzschalter integrierte Fingerabdrucksensor erledigt Bootvorgang und Authentifizierung in einem und lässt Sie schneller online sein. Integrierte Schutzfunktionen machen das E15 beruhigend sicher.

| Hauptmerkmale | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 4700U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 4700U / 2 GHz (4.1 GHz) / 8 MB Cache |
| Speicher | 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD NVMe |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| Display | 39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD |
| Grafik | AMD Radeon Graphics |
| Eingabegerät | TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Gigabit Ethernet |
| Batterie | Bis zu 12.7 Stunden |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Farbe | Schwarz |

Produktdatenblatt

| | |
|-------------------------------------|--|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.5 cm x 24 cm x 1.89 cm |
| Gewicht | 1.7 kg |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |