

# Produktdatenblatt

## Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 4500U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U7 - Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics - Wi-Fi, Bluetooth - WWAN-Upgrade-fähig - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 20U70006GE  
 EAN: 0194778805278

### Marketing:

Mit Intel Prozessoren bietet das 39,6 cm (15,6") ThinkPad L15 Notebook eine beeindruckende Leistung. Mit blitzschnellem Wi-Fi 6 sind Sie rasch online. Darüber hinaus machen zeitsparende One-Touch-Anrufe Ihren Arbeitstag noch komfortabler.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 4500U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Display	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	WWAN-Upgrade-fähig
Batterie	Bis zu 13.78 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät

## Produktdatenblatt

---

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.65 cm x 25 cm x 2.1 cm
Gewicht	1.98 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver