

CyberPower Office Rackmount Series OR600ERM1U - USV - 360 Watt - 600 VA

Produktbeschreibung: CyberPower Office Rackmount Series
OR600ERM1U - USV (Rack - einbaufähig) -
Wechselstrom 230 V - 360 Watt - 600 VA -
1-phasig - Ethernet, RS-232, USB -
Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - Silber

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: CyberPower
Hersteller Artikel Nr: OR600ERM1U
EAN: 4712856274318

Marketing:

Die USV Systeme der Office Rackmount Serie ist die optimale Lösung zur Absicherung von Netzwerkkomponenten oder VoIP Telefonanlagen. Die automatische Spannungsregulierung (AVR) stabilisiert die Ausgangsspannung und sorgt für eine sichere Versorgung. Eine Besonderheit der Office Rackmount Serie ist ihre geringe Bauhöhe von nur einer Höheneinheit, mit der sie sich auf engem Raum von anderen Rackmount USVs abhebt. Die zertifizierte CyberPower GreenPower Technologie steht für Energieeffizienz. Unter Verwendung intelligenter Elektronikkomponenten mit elektronischem By-Pass System wird der Stromfluss optimiert. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch verbessert und der USV Eigenverbrauch kann um bis zu 75 Prozent reduziert werden. Dies mindert auch die typische Wärmeentwicklung in der USV, was zu einer deutlich längeren Batterielebensdauer führt. Diese Ersparnis amortisiert die Anschaffungskosten innerhalb kürzester Zeit, sodass CyberPower USVs nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schonen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CyberPower Office Rackmount Series OR600ERM1U - USV - 360 Watt - 600 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	1U
Gewicht	7.8 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	360 Watt / 600 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	4 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 2 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1

Produktdatenblatt

Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 23.5 cm x 4.4 cm