

Produktdatenblatt

ASUS RT-AX82U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS RT-AX82U - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 802.11ax - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90IG05G0-MO3R10

EAN: 4718017648684

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS RT-AX82U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.55 cm x 18.44 cm x 16.5 cm
Gewicht	740 g
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows 7 / 8 / 10