

### ASUS TUF Gaming VG328H1B - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 79.8 cm (31.4")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG328H1B - LED-Monitor - gebogen - 79.8 cm (31.4") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDMI, VGA - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0681-B01170  
 EAN: 4718017625999

#### Marketing:

Der VG328H1B Widescreen LCD-Monitor von ASUS verfügt über ein schärferes, breiteres und helleres Display als seine Vorgänger plus eine Reihe von Funktionen, die das Arbeiten mit dem Gerät noch angenehmer und die Darstellung noch natürlicher machen. Diese Funktionen und Merkmale sorgen für die augenfreundliche und brillante Bildwiedergabe des Monitors!

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG328H1B - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 79.8 cm (31.4")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 79.8 cm (31.4")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.363 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Swivel, tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.975 cm x 21.377 cm x 50.712 cm
Gewicht	7.02 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification