

### Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 26.162 cm (10.3") - 4G

Produktbeschreibung: Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J  
- Tablet - Android 9.0 (Pie) - 64 GB eMMC -  
26.162 cm (10.3") TFT (1920 x 1200) -  
USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - Iron  
Gray

Gruppe: Tablets- und e-Book-Reader  
Hersteller: Lenovo  
Hersteller Artikel Nr: ZA6J0004SE  
EAN: 0194552872359,0194632849820

#### Marketing:

Sein Ganzmetallgehäuse und das ultramoderne Design verleihen dem Tab M10 FHD Plus (2. Generation) einen einzigartigen Look. Sein 26,2 cm (10,3") Full-HD-Display und die dualen Lautsprecher mit Dolby Atmos sorgen für mitreißende Unterhaltung. Kurz: Das ist kein gewöhnliches Tablet.

| Hauptmerkmale                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 26.162 cm (10.3") - 4G |
| Produkttyp                          | Tablet   |
| Betriebssystem                      | Android 9.0 (Pie)  |
| Display                             | 26.162 cm (10.3") TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1920 x 1200 - Multi-Touch                       |
| Prozessor                           | MediaTek Helio P22T (8 Kerne)  |
| Prozessor-Taktfrequenz              | 2.3 GHz  |
| Speicherkapazität                   | 64 GB eMMC   |
| RAM                                 | 4 GB   |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten   | microSD  |
| Mobilfunktechnologie                | 4G   |
| Mobilfunkprotokolle                 | GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE   |
| Wireless Connectivity               | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0  |
| Kamera                              | 8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)   |
| Navigationssystem                   | A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou   |
| Radio-Tuner-Typ                     | UKW-Radio  |
| Besonderheiten                      | USB-Host   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.33 cm x 0.815 cm x 24.42 cm   |
| Gewicht                             | 460 g  |
| Farbe                               | Iron Gray  |
| Lokalisierung                       | Schweden   |