

Produktdatenblatt

Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G (rev. 2.0) - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1650 - 4 GB

Produktbeschreibung: Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G (rev. 2.0) - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1650 - 4 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort

Gruppe: Videokarten
Hersteller: GIGABYTE
Hersteller Artikel Nr: GV-N1656OC-4GD REV2.0
EAN: 4719331306922

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G (rev. 2.0) - OC Edition - Grafikkarten - GF GTX 1650 - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GTX 1650
Speicher	4 GB GDDR6
Core Clock	1635 MHz
CUDA-Kerne	896
Effektiver Speichertakt	12000 MHz
Speicherschnittstelle	128-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten	3
Bildschirme	
Schnittstellen	DVI-D DisplayPort HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 17.2 cm x 12.2 cm