

AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002925
 EAN: 4023125029257

Marketing:

FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss. Zuverlässiges WLAN verbindet Ihre Geräte im Heimnetz mit dem schnellen Mobilfunk-Internet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, HSPA+, LTE
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	1266 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Auto Channel Select (ACS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Grüne AP-Technologie, NAS-Support, Gästezugang, DynDNS

Produktdatenblatt

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm