

ViewSonic VX2458-C-MHD - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic VX2458-C-MHD - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 280 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VX2458-C-MHD
 EAN: 0766907975819

Beschreibung:

Dank des immersiven gewölbten Bildschirms bietet der ViewSonic VX2458-C-mhd Zuhause oder bei der Arbeit ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Der Bildschirm wurde mit einer Bildschirmkrümmung von 1.800 R sowie einer NTSC-Farbabdeckung von 85 % entwickelt und bietet daher die perfekte Mischung aus Komfort und immersivem Seherlebnis.

Der VX2458-C-mhd ist zudem mit den exklusiven ViewMode-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für unterschiedliche Home Entertainment-Anwendungen wie z. B. das Anschauen von Filmen, das Bearbeiten von Dateien oder Videospiele bietet. DisplayPort, HDMI-Anschlüsse sowie der DVI-Eingang bieten zudem flexible Anschlüsse.

Key Selling Points:

- Immersiver gewölbter Bildschirm
- Ultraschnelle Reaktionszeit für klare Videos in Sendequalität
- Geringe Eingangsverzögerung für ein reibungsloses visuelles Erlebnis
- Mehr sichtbare Farben
- Flexible Anschlüsse
- HD-Klarheit
- Immersiver Klang
- Angenehme Anzeige
- Geringerer Stromverbrauch

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX2458-C-MHD - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.27156 mm
Helligkeit	280 cd/m ²



Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.6 cm x 19.2 cm x 40.3 cm
Gewicht	3.37 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC, EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, BIS, GEMS, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC



Product Features:

- **Immersiver gewölbter Bildschirm**
Mit einer Bildschirmkrümmung von 1.800 R bietet der VX2458-C-mhd ein wahrhaft immersives Seherlebnis, sodass Sie bei der Arbeit und in der Freizeit eine große, schwungvolle und beeindruckende Panoramaanzeige genießen können.
- **Ultraschnelle Reaktionszeit für klare Videos in Sendequalität**
Mit einer beeindruckenden Reaktionszeit von nur 1 ms bietet dieser Monitor störungsfreie Bilder ohne Streifen, Unschärfen oder Geistereffekte. Diese schnelle Reaktionszeit eignet sich ideal für die meisten grafikintensiven Spiele, während sie gleichzeitig eine beeindruckende visuelle Qualität für das Betrachten von Sportereignissen oder Action-Filmen bietet. Erleben Sie digitale, sendefähige Qualität und Full-Motion-Videos mit messerscharfen Bildern.
- **Geringe Eingangsverzögerung für ein reibungsloses visuelles Erlebnis**
Die geringe Eingangsverzögerung verdankt der Monitor einer Prozessreduzierung, die die Signallatenz verringert. Sie bietet das schnellste Anzeigesignal von der Grafikkarte zur Anzeige, sodass die Benutzer der Konkurrenz voraus sind.
- **Mehr sichtbare Farben**
Mit einer NTSC-Farbabdeckung von 85 % deckt dieser Monitor einen größeren Teil der Farbskala ab, um facettenreichere Farben anzuzeigen und zu gewährleisten, dass der branchenübliche Farbstandard dank der präzisen Farbwiedergabe eingehalten und übertroffen wird.
- **Flexible Anschlüsse**
Die DisplayPort-, HDMI- und DVI-Eingänge sorgen beim Anschließen Ihrer Geräte für umfassende Kompatibilität.
- **HD-Klarheit**
Der VX2458-C-mhd verfügt über eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 und bietet daher für jedes einzelne Pixel eine kristallklare Anzeige. Genießen Sie beim Arbeiten, Spielen oder Entspannen die beeindruckende Klarheit und jedes einzelne Detail.
- **Immersiver Klang**
Der VX2458-C-mhd ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet, die die beeindruckende Bildschirmleistung um einen immersiven Stereoklang ergänzen und so ein vollständiges Multimedia-Erlebnis schaffen.
- **Angenehme Anzeige**
Der Blaulichtfilter verringert die Belastung der Augen durch schädliche Lichtstrahlen.
- **Geringerer Stromverbrauch**
Der energieeffiziente Eco-Modus von ViewSonic stellt die Helligkeit optimal ein, um den Stromverbrauch zu senken, eine Ermüdung der Augen zu verhindern und die Lebensdauer des Bildschirms zu verlängern.