

## Produktdatenblatt

### ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") (15.6" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 14 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: TD1655-US  
 EAN: 0766907007077

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6,5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Tilt
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm
Gewicht	1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC, FCC Subpart B