

## Samsung Galaxy Note20 5G - Mystic-Grau - 5G - 256 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Note20 5G - Smartphone - Dual-SIM - 5G NR - 256 GB - GSM - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (393 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED Plus - RAM 8 GB 10 Megapixel - Triple-Kamera - Android - Mystic-Grau

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: SM-N981BZAGEUB

### Marketing:

Die Galaxy Note20-Serie vereint ein Smartphone mit einem Stift, sodass du die ganze Welt in die Tasche stecken kannst. Entwickelt für die Herausforderungen unseres Alltags, ist die Galaxy Note20-Serie nicht nur einfach ein Smartphone, sondern fast schon ein Computer zum Arbeiten, eine leistungsstarke Spielekonsole und eine 8K-Kamera für professionelle Ansprüche mit integriertem Videostudio.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Note20 5G - Mystic-Grau - 5G - 256 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 5G
Hersteller-Modellnummer	SM-N981B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.95 cm (6.7") - 393 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Super AMOLED Plus - HDR
Besonderheiten	Frontkamera, Stereo-Lautsprecher, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera
Prozessor	2.73 GHz (8-Core) -64-Bit
Speicher	256 GB - RAM 8 GB
Betriebssystem	Android 10 mit One UI 2.5
Hinterere Kamera	12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	64 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0
Vordere Kamera	10 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display)
Nachrichtendienste	SMS, MMS

## Produktdatenblatt

---

Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1380 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Mystic-Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.2 mm x 8.3 mm x 161.6 mm
Gewicht	192 g
SAR	0,684 W/kg (Kopf), 1,368 W/kg (Körper), 2,27 W/kg (Gliedermaße)