

Produktdatenblatt

Gigabyte G27Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27")



Produktbeschreibung: Gigabyte G27Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 320 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: G27Q

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigabyte G27Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	320 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, tilt
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.904 cm x 20.297 cm x 51.888 cm
Gewicht	6.7 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2